


**VNMG 160412, Zvrst: CA6525**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Lomilec odrezkov	MS
Glavna uporaba	M
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Globina reza $a_p$	0,75 - 2,5 mm
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje