

**CC.T 060202, Zvrst: CA525**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 CA525
GTIN	4960664678990
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060204 CA525 Zvrst: CA525

Lomilec odrezkov: GK

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 3 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm

Zvrst	CA525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje