

**Garant****CC.T 120408, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 120408 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Glavna uporaba	P

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje