

Garant

Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desna, Velikost držala/ploščice: 16/08 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251904 16/08
GTIN	4045197651129
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PWLNR/L 1620X08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Podložna ploščica: 259031 19

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 3
Velikost ploščice	8 mm
ISO-oznaka držala	PWLNR/L 1620X08
Velikost držala	16 mm

Vijak kolenske ročice	259018 3
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Podložna ploščica	259031 19
Vzmet	259046 1
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Dolžina glave L ₁	34 mm
Celotna dolžina L	81 mm
Vrsta uporabe	desna
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
Vzmet Tip 1	259046 1
Podložna ploščica Tip 19	259031 19
Kolenska ročica Tip 3	259015 3