

Garant
Mikro glava za izstruženje digitalna Ø 0,3 - 19,1 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237498
GTIN	4045197816443
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.

Digitalne glave za izstruženje z **dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v Ø** prek **digitalne prikazovalne enote art. 237601** (naročite posebej).

Nastavitev Ø z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.

Uporaba:

Z rezalnim vložkom art. 237621, adapterjem art. 237624 in rezalno ploščico art. 237625.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	32 mm
Ø držala D ₂	16 mm
Ø D ₃	7 mm
Zunanji Ø D ₁	32 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

