

Garant
Garnitura z digitalno fino nastavljivo glavo Ø 9,75–88,1 mm, Povezava: HW63


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237567 HW63
GTIN	4045197816719
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:

Z **digitalno glavo** art. 237568, **digitalno prikazovalno enoto** art. 237601, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.

Z dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v Ø.

Nastavitev Ø z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.

Za Ø 9,75–88,1 mm

Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico **tip CC..0602...**

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237568 HW63

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

art. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm).

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237640 Ø 29,75–48,1 mm (85 mm); art. 237642 Ø 47,75–88,1 mm (85 mm).

1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06

1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitalna prikazovalna enota: Art. 237601

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.
z notranjim hlajenjem: da

Tehnični opis

Povezava	HW63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Nastavljiv nož za notranje struženje	237640
Nož za notranje struženje	237636
Nastavljiv nož za notranje struženje	237642
Fino nastavljiva glava Ø 9,75–88,1 mm Povezava HW63	237568 HW63
Nož za notranje struženje	237634
Nož za notranje struženje	237632
Držalo za obračalne ploščice, za mostičke	237565
CC.T 060204 Zvrst CU7010	260052 CU7010
Nož za notranje struženje	237630
Garnitura brez držala Ø 9,75–88,1 mm	237599
Prikazovalna enota digitalni	237601