

**Garant**
**Garnitura z digitalno fino nastavljivo glavo Ø 9,75–88,1 mm, Povezava: BT40**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Razred artikla	29W

## Opis

### Izvedba:

Z **digitalno glavo** art. 237568, **digitalno prikazovalno enoto** art. 237601, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.

**Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.**

**Z dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v Ø.**

Nastavitev Ø z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.

**Za Ø 9,75–88,1 mm**

### Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico **tip CC..0602...**

### Obseg dobave:

1 glava: Art. 237568 BT40

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

art. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm).

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237640 Ø 29,75–48,1 mm (85 mm); art. 237642 Ø 47,75–88,1 mm (85 mm).

1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06

1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitalna prikazovalna enota: Art. 237601

**Rezervni del:**

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

**Priporočilo:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.  
z notranjim hlajenjem: da

---

**Tehnični opis**

Povezava	BT40
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

---

**Pribor**

Nož za notranje struženje	237632
Nastavljiv nož za notranje struženje	237640
Nož za notranje struženje	237630
Nož za notranje struženje	237636
Držalo za obračalne ploščice, za mostičke	237565
Nož za notranje struženje	237634
Nastavljiv nož za notranje struženje	237642
CC.T 060204 Zvrst CU7010	260052 CU7010
Fino nastavljiva glava Ø 9,75–88,1 mm Povezava BT40	237568 BT40
Prikazovalna enota digitalni	237601
Garnitura brez držala Ø 9,75–88,1 mm	237599