

Garant
Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 9,75 – 30,1 mm, Povezava: BT40

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237566 BT40
GTIN	4045197816696
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Z **digitalno glavo** art. 237568, **digitalno prikazovalno enoto** art. 237601, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.

Z dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v Ø.

Nastavitev Ø z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.

Za Ø 9,75–30,1 mm

Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico **tip CC..0602...**

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237568 BT40

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

art. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm).

1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06

1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitalna prikazovalna enota: Art. 237601

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

z notranjim hlajenjem: da

Tehnični opis

Povezava	BT40
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081557 LR3
Tip baterij	LR3
Število vključenih baterij	1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

CC.T 060204 Zvrst CU7010	260052 CU7010
Držalo za obračalne ploščice, za mostičke	237565
Nož za notranje struženje	237636
Nož za notranje struženje	237634
Nož za notranje struženje	237630
Nož za notranje struženje	237632
Fino nastavljiva glava Ø 9,75–88,1 mm Povezava BT40	237568 BT40
Garnitura brez držala Ø 9,75 – 164 mm	237598
Prikazovalna enota digitalni	237601