

**Garant**
**Mikro glava za izstruženje digitalna  $\varnothing$  0,3 - 7,1 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237493
GTIN	4045197816436
Razred artikla	29W

**Opis**
**Izvedba:**

**Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v  $\varnothing$ .**

**Digitalne** glave za izstruženje z  **dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v  $\varnothing$  prek digitalne prikazovalne enote art. 237601** (naročite posebej).

Nastavitev  $\varnothing$  z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.

**Uporaba:**

Z rezalnim vložkom art. 237621, adapterjem art. 237624 in rezalno ploščico art. 237625.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D <sub>1</sub>	25 mm
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	4 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	25 mm
$\varnothing$ držala D <sub>2</sub>	10 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

