

Garant**Fino nastavljiva glava Ø 9,75–88,1 mm, Povezava: SK40**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237568 SK40
GTIN	4045197816467
Razred artikla	29W

Opis

Fino nastavljiva glava Ø 9,75–88,1 mm SK40 Zunanji Ø D₁: 55 mm

Uporabna dolžina L₁: 70 mm

Prevesna dolžina A: 90 mm

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	70 mm
Povezava	SK40
Zunanji Ø D ₁	55 mm
Prevesna dolžina A	90 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

