

Garant**Fino nastavljiva glava Ø 9,75–88,1 mm, Povezava: BT40**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237568 BT40
GTIN	4045197816474
Razred artikla	29W

Opis

Fino nastavljiva glava Ø 9,75–88,1 mm BT40 Zunanji Ø D₁: 55 mm

Uporabna dolžina L₁: 63 mm

Prevesna dolžina A: 90 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D ₁	55 mm
Uporabna dolžina L ₁	63 mm
Povezava	BT40
Prevesna dolžina A	90 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

