

**Garant****Digitalna fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW63****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237602 HW63
GTIN	4045197816641
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

**Natančnost nastavitve 0,001 mmv Ø prek prikazovalne enote art. 237601.**

**Uporaba:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Z vpenjali art. 237651–237656.

**Napotek:**

Držala za obračalne ploščice art. 237604 5 za povečanje na območje Ø od 104,9 do 134,1.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC..09T3..
Povezava	HW63
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	110 mm
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 2
Območje Ø vretena	86,9 - 116,1 mm
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Orodje za vreteno