

Garant**Digitalna fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237602 HW80
GTIN	4045197816658
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

Natančnost nastavitve 0,001 mmv Ø prek prikazovalne enote art. 237601.

Uporaba:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Z vpenjali art. 237651–237656.

Napotek:

Držala za obračalne ploščice art. 237604 5 za povečanje na območje Ø od 104,9 do 134,1.

Tehnični opis

Povezava	HW80
Uporabna dolžina L ₁	140 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC..09T3..
Vijak za obračalno ploščico	237606 vel. 2
Območje Ø vretena	115,9 - 153,1 mm
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Orodje za vreteno