


VNMG 160408, Zvrst: CA6525

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251824 CA6525
GTIN	4960664472161
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,75 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	MS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Glavna uporaba	M
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje