

**Garant****CC.T 09T304, Zvrst: HU7310**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Razred artikla	21G

## Opis

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AM
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM

Preveleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje