

Garant**CC.T 09T308, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Razred artikla	21G

Opis

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM

Preveleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje