

## HEDI

### Navijalnik kabla za F, B, PL, CZ, Tip: 10N



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081195 10N
GTIN	4003644016976
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Navijalniki kabla z **avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat**. Proti lomu odporno, zaprto **ohišje iz umetne mase**. Z zaščito **pred pregrevanjem** in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico. Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja **150°**.

##### Funkcija:

IP24: zaščita pred brizganjem vode iz vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom  $\varnothing < 12$  mm, vendar brez stika.

##### Uporaba:

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.

##### Napotek:

Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art. 080066 do 080079.

#### Tehnični opis

Dolžina	325 mm
Razred kabla	H07RN-F
Nazivna priključna moč (razvit)	2000 (16 A) W
Material ohišja	Umetna masa

Višina	275 mm
Material kabla	Neoprenska guma
Tip	10N
Širina	185 mm
Struktura kabla	3G1,5
Dolžina kabla	10 m
Nazivna napetost	250 V
Vrsta IP-zaščite	IP 24
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	E
Vrsta izdelka	Navijalnik kabla