

**CCMT 060202, Zvrst: CA525****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260190 CA525  |
| GTIN                  | 4960664678983 |
| Razred artikla        | 25E           |

**Tehnični opis**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Lomilec odrezkov                        | GK                      |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen         |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 330 m/min          |
| Podajanje f                             | 0,1 - 0,3 mm/v          |
| Glavna uporaba                          | P                       |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 3 mm              |
| Radij rezila                            | 0,2 mm                  |
| Zvrst                                   | CA525                   |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material                        | HM                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CCMT 060202             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                       |

|               |   |
|---------------|---|
| Toleranca     | M                                       |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |