

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	CKJNR/L 2525M16
Vpenjalna spona	259038 17
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	32 mm
Podložna ploščica	259031 6
Garnitura vzmeti	259044 3
Vzmet	259046 3
primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 17	259038 17
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 3	259044 3
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Vzmet Tip 3	259046 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Podložna ploščica Tip 6	259031 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600