


KNUX 160405R Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251050 HBX020
GTIN	4045197663757
Razred artikla	22D

Opis

KNUX 160405R Garnitura, 10-delna. HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Lomilec odrezkov: 2,2 mm

Globina reza a_p : 1 - 5 mm

Podajanje f : 0,2 - 0,7 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,2 - 0,7 mm/v
Radij rezila	0,5 mm
Lomilec odrezkov	PM
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Zvrst	HBX020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje