


DNMG 150612, Zvrst: CA6525

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250798 CA6525 |
| GTIN | 4960664471751 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DNMG 150612 CA6525 Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MS

Globina reza a_p : 0,7 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Lomilec odrezkov | MS |
| Podajanje f | 0,1 - 0,35 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 220 m/min |
| Glavna uporaba | M |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Globina reza a_p | 0,7 - 4 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zvrst | CA6525 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150612 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |