

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 3
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	32 mm
Vpenjalna spona	259038 17
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Vzmet	259046 3
ISO-oznaka držala	CKJNR/L 3232P16
Podložna ploščica	259031 6
Velikost držala	32 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Vpenjalna spona Tip 17	259038 17
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 3	259044 3
Podložna ploščica Tip 6	259031 6
Vzmet Tip 3	259046 3
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600