


KNUX 160405R Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX130

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251050 HBX130
GTIN	4045197663771
Razred artikla	22D

Opis

KNUX 160405R Garnitura, 10-delna. HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Lomilec odrezkov: 2,2 mm

Globina reza a_p : 1 - 5 mm

Podajanje f : 0,2 - 0,7 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Radij rezila	0,5 mm
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Podajanje f	0,2 - 0,7 mm/v
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	HBX130
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje