

Garant**CC.T 120404, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260158 HU7310
GTIN	4045197668417
Razred artikla	21G

Opis

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM

Preveleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje