

**Garant****CC.T 120404, Zvrst: HB7310**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260158 HB7310 |
| GTIN                  | 4045197668394 |
| Razred artikla        | 21G           |

## Opis

### Tehnični opis

|   |                 |
|---|-----------------|
| Lomilec odrezkov                        | AM              |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen     |
| Globina reza $a_p$                      | 0,1 - 4 mm      |
| Radij rezila                            | 0,4 mm          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 350 - 600 m/min |
| Glavna uporaba                          | N               |
| Podajanje $f$                           | 0,05 - 0,5 mm/v |
| Zvrst                                   | HB7310          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava   |
| Rezalni material                        | HM              |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | CCMT 120404                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2                                       |
| Toleranca                         | G                                       |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |