

 KOMET**Osnovni element KOMET®, 4×D, Ø DC: 46mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236653 46
GTIN	4047109095915
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 4×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

za vrtalno krono	46 - 54 mm
ABS®, Ø držala D_s	80 mm
Ø osnovnega telesa d_1	44,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	280 mm
Uporabna dolžina L_1	215 mm
Nazivni Ø D	46
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

