

 KOMET**Osnovni element KOMET®, 6×D, Ø DC: 33mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236652 33
GTIN	4047109076266
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- **Procesna varnost do 6×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

ABS®, Ø držala D _s	50 mm
za vrtalno krono	33 - 39,2 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	255 mm
Ø osnovnega telesa d ₁	32 mm
Uporabna dolžina L ₁	215 mm
Nazivni Ø D	33
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	6×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

