

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, kratko, desna, Velikost držala/ploščice: 25/08 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PWLNR/L 2525X08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 105,5 mm

Podložna ploščica: 259031 19

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 3
Vzmet	259046 1
Podložna ploščica	259031 19
Velikost ploščice	8 mm

Funkcijska širina L ₄	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Dolžina glave L ₁	34 mm
Velikost držala	25 mm
Kolenska ročica	259015 3
ISO-oznaka držala	PWLNRL/L 2525X08
Celotna dolžina L	105,5 mm
Vrsta uporabe	desna
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
Podložna ploščica Tip 19	259031 19
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Kolenska ročica Tip 3	259015 3
Vzmet Tip 1	259046 1
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3