


Osnovni element KOMET®, 6×D, Ø DC: 40mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236652 40
GTIN	4047109076297
Razred artikla	24K

Opis
Izvedba:

- **Procesna varnost do 6×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

za vrtalno krono	40 - 45 mm
Ø osnovnega telesa d_1	38,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	310 mm
ABS®, Ø držala D_s	63 mm
Uporabna dolžina L_1	260 mm
Nazivni Ø D	40
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	6×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

