


Osnovni element KOMET®, 8×D, Ø DC: 72mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236654 72
GTIN	4047109096011
Razred artikla	24K

Opis
Izvedba:

- **Procesna varnost do 8 (9)×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

Ø osnovnega telesa d_1	70,5 mm
za vrtno krono	72 - 81 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	690 mm
ABS®, Ø držala D_s	100 mm
Uporabna dolžina L_1	610 mm
Nazivni Ø D	72
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	8×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

