


**KNUX 160405L Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251092 HBX130
GTIN	4045197664051
Razred artikla	22D

**Opis**

KNUX 160405L Garnitura, 10-delna. HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

Globina reza  $a_p$ : 1 - 6 mm

Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MG
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Radij rezila	0,5 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,2 - 0,7 mm/v
Globina reza $a_p$	1 - 6 mm
Zvrst	HBX130
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje