


**KNUX 160410R Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX130**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251056 HBX130
GTIN	4045197663856
Razred artikla	22D

**Opis**

KNUX 160410R Garnitura, 10-delna. HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Lomilec odrezkov: 2,2 mm

Globina reza  $a_p$ : 1 - 5 mm

Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	1 mm
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,2 - 0,7 mm/v
Globina reza $a_p$	1 - 5 mm
Lomilec odrezkov	MM
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBX130
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje