

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 32/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost ploščice	8 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Kolenska ročica	259015 2
Podložna ploščica	259031 40
Dolžina glave L ₁	23 mm
ISO-oznaka držala	PWLNR/L 3232 P08
Velikost držala	32 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Podložna ploščica Tip 40	259031 40
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500