


**KNUX 160410R Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX020**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Razred artikla	22D

**Opis**

KNUX 160410R Garnitura, 10-delna. HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

Globina reza  $a_p$ : 1 - 6 mm

Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 6 mm
Radij rezila	1 mm
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PG
Podajanje $f$	0,2 - 0,7 mm/v
Zvrst	HBX020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje