

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	30 mm
Podložna ploščica	259031 4
Garnitura vzmeti	259044 3
ISO-oznaka držala	CKJNR/L 2020K16
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vzmet	259046 3
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Vpenjalna spona	259038 16
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vzmeti 10-del. Tip 3	259044 3
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 colske E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Vzmet Tip 3	259046 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalna spona Tip 16	259038 16
Podložna ploščica Tip 4	259031 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600