

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	20 mm
Kolenska ročica	259015 2
Garnitura vzmeti	259044 2
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost ploščice	8 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
ISO-oznaka držala	PWLNLR/L 2020K08
Podložna ploščica	259031 40
Vijak kolenske ročice	259018 2
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 40	259031 40
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500