

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	MWLNRL 2020K08
Zatič	259049 2
Podložna ploščica	259031 41
Velikost ploščice	8 mm
Garnitura vijakov	259023 2
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vpenjalna spona	259038 12
Dolžina glave L ₁	28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Velikost držala	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 41	259031 41
Zatič Tip 2	259049 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vpenjalna spona Tip 12	259038 12
Garnitura vijakov10-delne Tip 2	259023 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500