

 KOMET

Osnovni element KOMET®, 4×D, Ø DC: 72mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236653 72
GTIN	4047109095908
Razred artikla	24K

Opis
Izvedba:

- **Procesna varnost do 4×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

za vrtalno krono	72 - 81 mm
Uporabna dolžina L_1	325 mm
Ø osnovnega telesa d_1	70,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	405 mm
ABS®, Ø držala D_s	100 mm
Nazivni Ø D	72
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

