

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vzmeti	259044 3
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
Podložna ploščica	259031 4
Vpenjalna spona	259038 16
Vzmet	259046 3
ISO-oznaka držala	CKJNR/L 2525M16
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Garnitura vzmeti 10-del. Tip 3	259044 3
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijajne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vzmet Tip 3	259046 3
Podložna ploščica Tip 4	259031 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Vpenjalna spona Tip 16	259038 16
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600