



KNUX 160410R Garnitura, 10-delna., Zvrst: HBX130



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251096 HBX130
GTIN	4045197664099
Razred artikla	22D

Opis

KNUX 160410R Garnitura, 10-delna. HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

Globina reza a_p : 1 - 6 mm

Podajanje f : 0,2 - 0,7 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1 mm
Lomilec odrezkov	MG
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Podajanje f	0,2 - 0,7 mm/v
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	HBX130
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje