

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron®, Ø DC: 72mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236650 72 |
| GTIN | 4047109095359 |
| Razred artikla | 24L |

Opis**Izvedba:**

- Procesna varnost do 8 (9) × D.
- Centriranje s centrirno konico in vodilnimi čepi.
- Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.
- Ø vodilne opore je prilagojen na obračalno ploščico z radijem rezil 0,4 mm. Pri skožnjih izvrtinah je mogoče Ø vodilne opore prilagoditi s podložnimi folijami.

Uporaba:

- Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.
- S centrirno konico art. 236655 – 236657.
- Z obračalno rezalno ploščico art. 236740 – 237080.

Primerno za:

Osnovno telo art. 236652/236654.

Obseg dobave:

Vrtalna krona vklj. z vodilno oporo (nadomestne vodilne opore art. 236658).

Od Ø 65 mm z vložki za obračalne rezalne ploščice (pri vložku za zunanjo obračalno rezalno ploščico je mogoče nastavljanje Ø 1 mm).

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239655 8IP2 (1,3 Nm) |
|---|----------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Velikost osnovnega telesa | 72 |
| Velikost centrirne konice | 65 |
| Vijak za osnovno telo | 239655 20IP3 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 |
| Število rezil Z | 1 |
| Serijska | KUB Centron® |
| Nazivni Ø D | 72 |
| Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | pogojno poševen izhod |
| Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 65 | 236656 65 |
| Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 20IP3 | 239655 20IP3 |
| Osnovni element KOMET® Ø DC 72 mm | 236654 72 |
| Osnovni element KOMET® Ø DC 72 mm | 236653 72 |
| Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® Tip 65 | 236655 65 |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 8IP2 | 239655 8IP2 |
| Osnovni element KOMET® Ø DC 72 mm | 236652 72 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |