

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 25/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Zatič	259049 2
Podložna ploščica	259031 41
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Garnitura vijakov	259023 2
Dolžina glave L ₁	31 mm
Velikost držala	25 mm
Vpenjalna spona	259038 12
ISO-oznaka držala	MWLN/R/L 2525M08
Velikost ploščice	8 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Podložna ploščica Tip 41	259031 41
Zatič Tip 2	259049 2
Garnitura vijakov 10-delne Tip 2	259023 2
Vpenjalna spona Tip 12	259038 12
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500