

**Vrtalna krona KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236651 28
GTIN	4047109227019
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

Vrtalna konica vodi orodje natančno v osi vrtnja in zagotavlja s tem ravnost, najvišjo procesno varnost in stabilnost pri globini vrtnja do  $9 \times D$ .

Možnost navrtanja na ravnih površinah brez pilotne izvrtine.

Vrtalna krona brez vodilne opore in njene nastavitve.

**Uporaba:**

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

S centrirno konico art. 236659.

Z obračalnimi rezalnimi ploščicami art. 236520–236576.

**Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

**Tehnični opis**

Velikost osnovnega telesa	26
Število rezil Z	2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Velikost centrirne konice	50
Vijak za osnovno telo	239653 8IP9
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 07T308

Serija	KUB Centron®
Nazivni Ø D	28
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	Vrtanje zaprtih izvrtin
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP9	239653 8IP9
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP1	239652 8IP1