

Garant
Držalo za zunanje struženje eco, kratko, levi, Velikost držala/ploščice: 16/08 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001 – 319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: PWLNR/L 1620X08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

Funkcijska širina L₄: 25 mm

Dolžina glave L₁: 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Podložna ploščica: 259031 19

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PWLNR/L 1620X08
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Vzmet	259046 1

Kolenska ročica	259015 3
Velikost držala	16 mm
Vijak kolenske ročice	259018 3
Velikost ploščice	8 mm
Dolžina glave L ₁	34 mm
Podložna ploščica	259031 19
Celotna dolžina L	81 mm
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 3	259018 3
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Kolenska ročica Tip 3	259015 3
Podložna ploščica Tip 19	259031 19
PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Vzmet Tip 1	259046 1