



Osnovni element KOMET®, 8×D, Ø DC: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236654 20
GTIN	4047109076211
Razred artikla	24K

Opis

Izvedba:

- **Procesna varnost do 8 (9)×D.**
- **Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.**
- **Izvedba držala ABS.**

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Napotek:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	235 mm
ABS®, Ø držala D_s	50 mm
Uporabna dolžina L_1	200 mm
Ø osnovnega telesa d_1	19 mm
za vrtalno krono	20 - 25 mm
Nazivni Ø D	20
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	8×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

