

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 3
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259031 4
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Vpenjalna spona	259038 16
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Dolžina glave L ₁	32 mm
ISO-oznaka držala	CKJNR/L 3232P16
Vzmet	259046 3
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti 10-del. Tip 3	259044 3
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 col E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Vpenjalna spona Tip 16	259038 16
Podložna ploščica Tip 4	259031 4
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vzmet Tip 3	259046 3
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600