

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 32/08mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PWLNLR/L 3232 P08
Podložna ploščica	259031 40
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Dolžina glave L ₁	23 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost držala	32 mm
Kolenska ročica	259015 2
Vijak kolenske ročice	259018 2
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Velikost ploščice	8 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Podložna ploščica Tip 40	259031 40
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500