

Garant**Držalo za zunanje struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 32/08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Zatič	259049 2
Podložna ploščica	259031 41
ISO-oznaka držala	MWLNR/L 3232P08
Vpenjalna spona	259038 12
Velikost ploščice	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Dolžina glave L ₁	32 mm
Garnitura vijakov	259023 2
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 12	259038 12
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 3 mm	674242 3
Podložna ploščica Tip 41	259031 41
Zatič Tip 2	259049 2
Garnitura vijakov10-delne Tip 2	259023 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500