

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	30 mm
ISO-oznaka držala	CKJNR/L 2020K16
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
Vzmet	259046 3
Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Garnitura vzmeti	259044 3
Podložna ploščica	259031 6
Vpenjalna spona	259038 17
Dolžina glave L ₁	32 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalna spona Tip 17	259038 17
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Podložna ploščica Tip 6	259031 6
Garnitura vzmeti10-del. Tip 3	259044 3
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Vzmet Tip 3	259046 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600