

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0604..
Vijak kolenske ročice	259018 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	PWLNRL 1616H06
Kolenska ročica	259015 9
Dolžina glave L <sub>1</sub>	16 mm
Podložna ploščica	259031 25
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Garnitura vzmeti	259044 5
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 3	259047 3
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 5	259044 5
Podložna ploščica Tip 25	259031 25
Kolenska ročica Tip 9	259015 9
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500